




Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.




Coloca el modelo dentro el orificio.



Coloca la tuerca por debajo del multicontacto. Procede a girarla al contrario de las manecillas del reloj de tal forma en la que quede completamente asegurado y ajustado a la superficie.




Fija el modelo por la parte inferior con las pijas ya incluidas en la caja




Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.

CONTENIDO:



Multicontacto SPLIT G A+C (1AC, USB-A CARGA, USB-C CARGA)



Tuerca aseguradora



4 pijas #6 x 1/2"